

**Mandrin porte-fraise combiné Type A, SA 40 court, Ø mandrin d1: 32mm****Données de commande**

N° commande	300837 32
GTIN	4062406251741
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
Ø ext. D	58 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	38 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	24 mm

Clé spéciale adaptée 309840	32
Bague d'entraînement de rechange 309870	32
Ø mandrin d ₁	32 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 32 mm	309870 32
Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 32 mm	309860 32

Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50