



Mandrin porte-fraise combiné Type A, SA 40 A = 100, Ø mandrin d1: 27mm



Données de commande

N° commande	300875 27
GTIN	4062406251789
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø mandrin d ₁	27 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	27
Longueur mandrin de fraisage L ₄	33 mm
Ø ext. D	48 mm

Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	21 mm
Clé spéciale adaptée 309840	27
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Ø serrage D ₁	27 mm
Support	SA 40 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 27 mm	309860 27
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 27 mm	309870 27
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50