



Mandrin porte-fraise combiné Type A, SA 40 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm



Données de commande

N° commande	300875 22
GTIN	4062406251772
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Ø mandrin d ₁	22 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	31 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	19 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Clé spéciale adaptée 309840	22

Bague d'entraînement de rechange 309870	22
Ø ext. D	40 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø serrage D ₁	22 mm
Support	SA 40 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50

Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 22 mm	309870 22
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50