



Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 100, Ø mandrin d1: 40mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300975 40 |
| GTIN | 4062406251857 |
| Classe d'article | 32A |

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

| | |
|---|-------|
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 41 mm |
| Ø mandrin d ₁ | 40 mm |
| Bague d'entraînement de rechange 309870 | 40 |
| Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement | 27 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 40 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Ø ext. D | 70 mm |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 |
| Ø serrage D ₁ | 40 mm |
| Support | SA 50 A = 100 |
| Norme | DIN 6358 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrin porte-fraise |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 | 308740 50 |
| Tirette Type B Pour cône 50 | 308640 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50 | 308605 50 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm | 309840 50 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm | 309870 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50 | 308720 50 |
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308830 50 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm | 309840 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50 | 308620 50 |
| Tirette étanche, type A Pour cône 50 | 308610 50 |
| Tirette étanche Pour cône 50 | 308660 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50 | 308765 50 |

| | |
|---|-----------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308650 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm | 309860 50 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm | 309860 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50 | 308615 50 |
| TiretteType A Pour cône 50 | 308600 50 |