



## Mandrin porte-fraise combiné Type A, SA 40 A = 100, Ø mandrin d<sub>1</sub>: 40mm



### Données de commande

N° commande	300875 40
GTIN	4062406251802
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

#### Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

#### Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

#### Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

### Description technique

Longueur mandrin de fraisage L <sub>3</sub> avec bague d'entraînement	27 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	40
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	41 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	40 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40

Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	70 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Ø serrage D <sub>1</sub>	40 mm
Support	SA 40 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

## Accessoires

Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
	308820 50

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50

Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm	309870 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50