



Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 100, Ø mandrin d1: 27mm



Données de commande

N° commande	300975 27
GTIN	4062406251833
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Ø mandrin d ₁	27 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	27 mm
Support	SA 50 A = 100
Norme	DIN 6358

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise