



## Mandrins porte-fraises Type ADB, SA 50 court, Ø mandrin d1: 27mm



### Données de commande

N° commande	301097 27
GTIN	4062406251963
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

#### Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

### Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Ø mandrin d <sub>1</sub>	27 mm
Clé spéciale adaptée 309840	27
Ø ext. D	60 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	21 mm
Longueur de col cote A	35 mm

Ø serrage D <sub>1</sub>	27 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises