

**HOLEX****Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 2****Données de commande**

N° commande	301165 2
GTIN	4062406252175
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition par microbillage.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Longueur de col cote A	50 mm
Cône morse intérieur	2
Ø ext. D	32 mm
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

