

HOLEX**Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 50 court, CM intérieur: 2****Données de commande**

N° commande	301185 2
GTIN	4062406252205
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec initiation par microbillage.

- **Intérieur et extérieur rectifiés.**
- **Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
Ø ext. D	32 mm
Cône morse intérieur	2
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

