



Mandrins porte-fraises Type ADB, SA 50 court, Ø mandrin d1: 60mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301097 60 |
| GTIN | 4062406252069 |
| Classe d'article | 32A |

Description

Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Avec 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.

Description technique

| | |
|------------------------------------------------------|--------|
| Clé spéciale adaptée 309840 | 60 |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 60 |
| Ø ext. D | 128 mm |
| Longueur de col cote A | 70 mm |
| Ø mandrin d ₁ | 60 mm |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 40 mm |
| Ø serrage D ₁ | 60 mm |
| Support | SA 50 court |
| Norme | DIN 6357 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |