

**Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 40 court, CM intérieur: 1****Données de commande**

N° commande	301245 1
GTIN	4062406252236
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin avec finition par microbillage.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Ø ext. D	25 mm
Longueur de col cote A	50 mm
Cône morse intérieur	1
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

