

**Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 40 court, CM intérieur: 2****Données de commande**

N° commande	301245 2
GTIN	4062406252243
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin avec finition par microbillage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	50 mm
Ø ext. D	32 mm
Cône morse intérieur	2
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

