



## Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 50 court, CM intérieur: 4



### Données de commande

N° commande	301255 4
GTIN	4062406252298
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Toutes les queues avec projection de perles en verre fin avec finition par microbillage.

- **Intérieur et extérieur rectifiés.**
- **Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.**

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Précision de concentricité:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 95 mm

$\varnothing$  ext. D: 48 mm

### Description technique

Cône morse intérieur	4
$\varnothing$ ext. D	48 mm
Longueur de col cote A	95 mm
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	$\leq 8 \mu\text{m}$

Type de produit

Adaptateur pour mandrins