



Boulonneuses pneumatiques 3/8 pouce – 1/2 pouce, Type: 7749



Données de commande

N° commande	079202 7749
GTIN	015451593339
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Boulonneuse robuste avec **inversion pratique à une seule main grâce à la technologie Side-2-Side**, carter en composite avec propriétés d'isolation contre le froid et robuste mécanisme de percussion à double marteau. Répartition du poids uniforme pour un confort de travail accru. Evacuation d'air par le bas, via la poignée. **Régulation progressive de la capacité de serrage.**

Plage de couples: 135 - 704 Nm

Ø vissage maximal (8.8–12.9): M24

Vitesse de rotation max.: 7000 min⁻¹

Profil d'entraînement du porte-outils: Carré

Dimensions du porte-outils: 1/2 pouce

Quantité maximale d'air absorbé: 540 l/min

Description technique

Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Vibrations maximales suivant EN	10,9 m/s ²
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce

Fiche technique

Quantité maximale d'air absorbé	540 l/min
Longueur	171 mm
Plage de couples	135 - 704 Nm
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M24
Poids	1,8 kg
Référence fabricant	7749
Niveau sonore	95 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vitesse de rotation max.	7000 min ⁻¹
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Visseuses