

**XOMT093605, HBD30, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	235062 UNI
GTIN	4062406253943
Classe d'article	22K

Description**Exécution:**

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000 – 235010.

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,06 - 0,14

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Revêtement	TiAlN
Code ISO plaquette	XOMT093605
Nuance	HBD30

Type d'outils	Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 - 0,14
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	adaptée	220 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		