

**HOLEX****Pieds à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	415120 300
GTIN	4062406253776
Classe d'article	41Z

**Description****Exécution:**

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

**Description technique**

Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 300 mm
Longueur de bec	90 mm
Emballage	Boîte robuste
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Graduation	1/128 pouce
Graduation	1/50 mm
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Pointes de mesure	oui

Métrologie	analog
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300