

**uvex****Lunettes de protection intégrales uvex megasonic, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096529 CLEAR
GTIN	4031101790794
Classe d'article	04U

**Description****Exécution:**

Lunettes intégrales avec champ de vision optimisé grâce au **design sans monture**. La **monture souple** et le serre-tête extra-large offrent un confort élevé, **même pour les porteurs de lunettes**. Verre interchangeable avec revêtement uvex supravision excellence antibuée et résistant aux rayures à l'extérieur.

**Norme:**

EN 166; EN 170

Exécution: Surlunettes

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: résistant aux rayures

Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques

Protection anti-UV: UV400

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2W 1 BTKN

**Description technique**

Verres interchangeables	oui
Série	megasonic
Matériau verres	Polycarbonate
Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	résistant aux rayures

## Fiche technique

Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV	UV400
Identification des verres	2C-1,2W 1 BTKN
Identification de la monture	W 166 34 BT CE
Exécution	Surlunettes
Type de produit	Lunettes de protection intégrales