



Lunettes de protection confort 506 UP, Teinte des verres: CLEAR



Données de commande

N° commande	096705 CLEAR
GTIN	8033661825370
Classe d'article	04H

Description

Exécution:

Lunettes à branches avec **oculaire panoramique** et ajustement parfait grâce aux **branches réglables en longueur et en inclinaison**. Les extrémités des branches douces et un support de nez souple évitent les zones de pression et empêchent les lunettes de glisser.

Norme:

EN 166; EN 170

Caractéristique de la monture: Coussinets réglables au niveau du pont

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: résistant aux rayures

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 U 1 FTKN

Description technique

Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	résistant aux rayures
Protection anti-UV	Standard
Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 U 1 FTKN
Série	506 UP
Identification de la monture	506U U 166 FT CE

Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection