

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel avec plateau en bambou, Longueur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	920006 2000
GTIN	4062406254889
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Workstation mLevel, le poste de travail qui s'adapte à vos besoins. Réglage manuel de la hauteur classique au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation; réglage de l'ensemble du poste de travail. Repérage de la hauteur de travail précise sur la face interne du piètement pour une utilisation simple.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016, **non configurable.**

Colonne de levage en aluminium anodisé, **non configurable.**

Côtés et paroi arrière gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre, configurables.**

Description technique

Poids	80 kg
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	non
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Largeur	2000 mm
Profondeur plan de travail	700 mm
Modèle	mLevel
Série	Workstation
Matériau plan de travail	Bambou

Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	750 - 1000 mm
Réglage en hauteur progressif	non
Longueur plan de travail	2000 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur	800 mm
Réglage en hauteur poste de travail	750-1000 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

Accessoires

Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/3	927600 300/3
Colonnes support Hauteur 200 mm	928010 200
Multifix Pour type 300	928201 300
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 500/5	927600 500/5
Caisson de tiroirs 24G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/5 mm	927620 500/5
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 400/4	927600 400/4
Bâti informatique 16G Hauteur 500 mm	927335 500
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 400/4	927300 400/4
Colonnes support Hauteur 962 mm	928010 962

Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 400/3	927300 400/3
Supports pour PC Type M	928753 M
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/5	927315 500/5
Colonnes support Hauteur 1362 mm	928010 1362
Colonnes support Hauteur 481 mm	928010 481
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/3	927300 300/3
Tiroir pour clavier Type 1	927341 1
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 400/4	927315 400/4
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/2	927600 300/2
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 200/1	927600 200/1
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/3	927315 500/3
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/2	927300 300/2
Caisson de tiroirs 16G mobile Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs 500/4	927315 500/4