

Garant GRIDLINE

**Poste de travail d'angle avec piètement avec plateau en bambou, Longueur plan de travail: 1000mm****Données de commande**

N° commande	920106 1000
GTIN	4062406254971
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Poste de travail d'angle pour Workstation. Réglage de la hauteur au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Avec piètement en tôle d'acier et tube carré, charge admissible **250 kg**.

**Adapté(s) pour:**

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Réglage en hauteur électrique du poste de travail d'angle impossible.

**Coloris:**

**Piètement** anthracite RAL 7016 (non configurable), **côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

En cas de combinaison du poste de travail d'angle avec un Workstation eLevel ou eLevel+, des tôles de cisaillement sont obligatoires sur le Workstation.

**Description technique**

A l'avant sur la profondeur du plan	750 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Profondeur plan de travail	1000 mm

Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	750 - 1000 mm
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Série	Workstation
Largeur	1100 mm
Profondeur	800 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Poids	80 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle

## Accessoires

Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
---	----------