

Garant GRIDLINE

**Module d'angle avec plateau en bambou, Longueur plan de travail: 1000mm****Données de commande**

N° commande	920116 1000
GTIN	4062406254988
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Poste de travail d'angle pour Workstation. Exécution simple avec équerres d'appui en tôle d'acier, pied d'appui réglable en hauteur, charge admissible **150 kg**. Possibilité de réglage en hauteur manuel.

**Adapté(s) pour:**

Workstation mLevel.

**Coloris:**

**Piètement** anthracite RAL 7016 (non configurable), **côtés et paroi arrière** gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Longueur plan de travail	1000 mm
A l'avant sur la profondeur du plan	800 mm
Poids	32 kg
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	700 - 1000 mm

Profondeur plan de travail	1000 mm
Série	Workstation
Principe du réglage en hauteur	Équipement complet
Largeur	1000 mm
Épaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur	800 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail	700-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	150 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique
Épaisseur plan de travail	50 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Postes de travail d'angle

## Accessoires

Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
---	----------