

HOLEX**Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation de droite à gauche, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

N° commande	461815 300
GTIN	4062406254803
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Bord supérieur avec graduation ½ mm, bord inférieur avec graduation 1 mm. **Graduation de droite à gauche.**

Description technique

Section, largeur	13 mm
Etalonnage	F8
Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	300 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--------------------------------------------	------------