



Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation avec point zéro central, Longueur totale: 300mm



Données de commande

N° commande	461818 300
GTIN	4062406255039
Classe d'article	42G

Description

Exécution:

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures. Graduation 1 mm sur les deux faces. **Graduation avec point zéro central.**

Description technique

Section, largeur	13 mm
Etalonnage	F8
Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	300 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------