



Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation de droite à gauche, Longueur totale: 1000mm



Données de commande

N° commande	461815 1000
GTIN	4062406255022
Classe d'article	42G

Description

Exécution:

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Bord supérieur avec graduation ½ mm, bord inférieur avec graduation 1 mm. **Graduation de droite à gauche.**

Description technique

Section, largeur	18 mm
Longueur	1000 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 1000 mm	026200 1000
---	-------------