

HOLEX**Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation avec point zéro central, Longueur totale: 1000mm****Données de commande**

N° commande	461818 1000
GTIN	4062406255053
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Graduation 1 mm sur les deux faces. **Graduation avec point zéro central.**

Description technique

Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	1000 mm
Section, largeur	18 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 1000 mm	026200 1000
---	-------------