

Garant

Mandrin à pinces, très étroit, avec arrosage interne, SA 40 A = 120, Plage de serrage: 2-6 mm

**Données de commande**

N° commande	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Cônes extérieur et intérieur rectifiés.**
- **Queues avec finition dure.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Ecrou de serrage inutile!**

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806,

Clés de serrage AB 308820– 308835,

Pinces de serrage GARANT 309563,

Pinces de serrage ALBRECHT 309572 – 309573.

Méthode d'usinage: UGV

Ø D₁: 9,6 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø ext. D: 27 mm

Description technique

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø ext. D	27 mm
Plage de serrage	2 - 6 mm
Support	SA 40 A = 120
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces