


CNMG 120408, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120408 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Brise-copeaux	MF
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	TiCN

Nuance	HBT130
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage