

**DNMG 150608, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Classe d'article	22D

Description

DNMG 150608 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MR

Prof. coupe a_p : 2 - 6 mm

Avance f: 0,15 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	2 - 6 mm
Nombre de changements/dents	4
Nuance	HBT130
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	MR

Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Application principale	M
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage