


**SNMG 120404, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Classe d'article	22D

**Description**

SNMG 120404 HBT020 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 330 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 m/min
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nombre de changements/dents	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage