


SNMG 120404, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Classe d'article	22D

Description

SNMG 120404 HBT130 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	8
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm

Brise-copeaux	MF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	M
Nuance	HBT130
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage