


WNMG 080408, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Classe d'article	22D

Description technique

Brise-copeaux	MR
Prof. coupe a_p	2 - 6 mm
Application principale	ZA
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT130
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nombre de changements/dents

6

Type de produit

Plaquette pour tournage