



CCMT 09T304, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Classe d'article	22D

Description

CCMT 09T304 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,4 - 2 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	PF
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Nuance	HBT020
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage