


**CCMT 120408, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Classe d'article	22D

Description

CCMT 120408 HBT130 Nuance: HBT130
Brise-copeaux: MM
Prof. coupe a_p : 0,3 - 3 mm
Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	ZA
Nuance	HBT130

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	TiCN
Brise-copeaux	MM
Prof. coupe a_p	0,3 - 3 mm
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage