



TCMT 16T308, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Classe d'article	22D

Description

TCMT 16T308 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,12 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	3
Nuance	HBT020

Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Application principale	P
Brise-copeaux	PM
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Type de produit	Plaquette pour tournage