


VBMT 110304, Nuance: HBT020

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261252 HBT020 |
| GTIN | 4062406257613 |
| Classe d'article | 22D |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Code ISO plaquette | VBMT 110304 |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Application principale | P |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 280 m/min |
| Avance f | 0,12 - 0,3 mm/tr |
| Nuance | HBT020 |
| Brise-copeaux | PM |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Revêtement | TiCN |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |