

**VBMT 160404, Nuance: HBT130****Données de commande**

N° commande	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Classe d'article	22D

**Description**

VBMT 160404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

Code ISO plaquette	VBMT 160404
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HBT130
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	M

Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	MM
Revêtement	TiCN
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage