

Garant**Plateaux à dépression à grille Système Venturi, Type: VRV0****Données de commande**

N° commande	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Classe d'article	31E

Description**Exécution:**

Aluminium, bleu acier anodisé. Pression de service 3,5 – 8 bars. Le vide limite est d'env. 80 mbars (92 % de vide). Le silencieux intégré réduit le bruit. Planéité $\pm 0,5$ mm.

Avantage(s):

Système d'entrée de gamme économique. Frais d'entretien réduits. Immédiatement prêt à l'emploi.

Utilisation:

Pour le bridage par dépression **sans** pompe à dépression. Pour utilisation sur **étaux machine**. Les pièces minces en particulier peuvent être serrées de manière flexible et sans effort.

Livraison:

Rondelles de butée, tuyau à air comprimé $\varnothing 10$ mm (1 m), buse Venturi (1x).
Cordon d'étanchéité $\varnothing 4$ mm (10 m).

Remarque(s):

En cas d'utilisation de buses Venturi, l'usinage avec émulsion lubrifiante est déconseillé.

Description technique

Longueur	200 mm
Pas	12,5 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	21 mm

Type de produit

Plateau de bridage par dépression