

Garant
Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm

Données de commande

N° commande	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SDJCR/L 1616H11

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Largeur fonctionnelle L₄: 20 mm

Longueur de tête L₁: 29 mm

Longueur totale L: 100 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 1616H11
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm

Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur de tête L ₁	29 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 1
Sous-plaquette	269007 1
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette	269070
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette	269205
Sous-plaquette Type 1	269007 1
Vis de serrage	269433
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 3	269023 3
Vis pour sous-plaquette Type 1	269015 1