


**Garant****Plateaux à dépression à fentes Système Venturi, Type: VS1****Données de commande**

N° commande	384905 VS1
GTIN	4062406256456
Classe d'article	31E

**Description****Exécution:**

Aluminium, bleu acier anodisé. Pression de service 3,5 – 8 bars. Le vide limite est d'env. 80 mbars (92 % de vide). Le silencieux intégré réduit le bruit. Planéité  $\pm 0,5$  mm.

**Avantage(s):**

**Système d'entrée de gamme économique.** Frais d'entretien réduits. Immédiatement prêt à l'emploi. Possibilité de conversion aisée et rapide au **mode pompe à vide**.

**Utilisation:**

Pour le bridage par dépression **sans** pompe à dépression.

**Livraison:**

Rondelles de butée, tuyau à air comprimé  $\varnothing 10$  mm (1 m), buse Venturi (1x).

Tapis adaptateur en caoutchouc (1x). Raccord (1x), fiche LW 12 (1x), brides de serrage (2x).

**Remarque(s):**

En cas d'utilisation de buses Venturi, l'usinage avec émulsion lubrifiante est déconseillé.

**Description technique**

Longueur	300 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	32,5 mm
Type de produit	Plateau de bridage par dépression

