



## Circomètre inox 304 pour circonférences et Ø Largeur de ruban 35 mm, Plan: 4720mm



### Données de commande

N° commande	465684 4720
GTIN	2050002041264
Classe d'article	46R

### Description

#### Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de Ø sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le Ø. Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm.** Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

**Modèle en acier à ressorts inoxydable.**

#### Avantage(s):

Maniement aisé et possibilité de centrage grâce à la large surface d'appui. Meilleure stabilité. Mesure rapide et sûre.

#### Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

### Description technique

Epaisseur du ruban	0,2 mm
Lecture	0,1 mm
Plage de mesure pour Ø	1100 - 1500 mm
Largeur de bande	35 mm
Plage de mesure circonférence	3450 - 4720 mm

Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

**Services**

EtalonnageCircomètres Longueur maximale 6000 mm	026280 6000
---	-------------