



Circomètre inox 304 pour circonférences et Ø Largeur de ruban 35 mm, Plan: 2200mm



Données de commande

N° commande	465684 2200
GTIN	2050002041240
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de Ø sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le Ø. Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm.** Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

Modèle en acier à ressorts inoxydable.

Avantage(s):

Maniement aisé et possibilité de centrage grâce à la large surface d'appui. Meilleure stabilité. Mesure rapide et sûre.

Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

Description technique

Epaisseur du ruban	0,2 mm
Lecture	0,1 mm
Largeur de bande	35 mm
Plage de mesure pour Ø	300 - 700 mm
Plage de mesure circonférence	940 - 2200 mm

Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageCircomètres Longueur maximale 3000 mm	026280 3000
---	-------------