



Circomètre inox 304 pour circonférences et Ø Largeur de ruban 35 mm, Plan: 5980mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 465684 5980 |
| GTIN | 2050002041271 |
| Classe d'article | 46R |

Description

Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de Ø sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le Ø. Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm.** Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

Modèle en acier à ressorts inoxydable.

Avantage(s):

Maniement aisé et possibilité de centrage grâce à la large surface d'appui. Meilleure stabilité. Mesure rapide et sûre.

Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

Description technique

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Plage de mesure circonférence | 4710 - 5980 mm |
| Epaisseur du ruban | 0,2 mm |
| Lecture | 0,1 mm |
| Largeur de bande | 35 mm |
| Plage de mesure pour Ø | 1500 - 1900 mm |

| | |
|-----------------|-------------|
| Etalonnage | G2 |
| Type de produit | Metre-ruban |

Services

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| EtalonnageCircomètres Longueur maximale 6000 mm | 026280 6000 |
|-------------------------------------------------|-------------|