

Garant**Rayonnage de base emboîtable ESD, Profondeur 500 mm, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	972510 2000
GTIN	4062406256487
Classe d'article	911

Description**Exécution:**

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique non conducteur. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes avec **revêtement par poudre ESD**. Un ressort galvanisé sur chaque tablette établit un contact sûr avec le point de mise à la terre fixé. Avec boulon de mise à la terre soudé sur l'échelle. La capacité antistatique pour la mise à la terre côté bâtiment doit être assurée par un électricien.

Livraison:

Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.**
- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.**

Description technique

Largeur tablette dim. libres	900 mm
Largeur tablette	946 mm
Charge maximale	900 kg
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1000 mm
Nombre de tablettes	4
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	120 kg
Epaisseur de la tablette	38 mm
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes