

Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC120, Type: 6,5



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 574490 6,5 |
| GTIN | 4013349791528 |
| Classe d'article | 57L |

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes**, la **finition des surfaces** et les **opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

Description technique

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ø brosse D ₁ | 7 mm |
| Pour Ø alésage | 6,1 - 6,5 mm |
| Longueur de travail L ₃ | 40 mm |
| Ø queue D ₅ | 2,5 mm |
| Série | NOVOFLEX-B |
| Matériau garnissage | Carbure de silicium |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Grain | 120 |
| Vitesse de rotation recommandée | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Type de produit | Brosse intérieure |

Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25