

## Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC120, Type: 24



### Données de commande

N° commande	574490 24
GTIN	4013349528179
Classe d'article	57L

### Description

#### Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

#### Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes**, la  **finition des surfaces** et les **opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

#### Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

### Description technique

Pour Ø alésage	22,1 - 24 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	27 mm
Longueur de travail L <sub>3</sub>	70 mm
Ø queue D <sub>5</sub>	5,1 mm
Série	NOVOFLEX-B
Matériau garnissage	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	120
Vitesse de rotation recommandée	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Brosse intérieure

---

## Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5