

**Garant****Paire de masses polaires, Pour type: 300****Données de commande**

N° commande	382025 300
GTIN	4062406257804
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Option 1

Ø pièce: 40 – 300 mm

Option 2

Ø pièce: 158 – 500 mm

Option 3

Charge verticale max.: 160 kg

**Description:****Option 1:** diamètre de pièce 40 – 300 mm.**Option 2:** diamètre de pièce 158 – 500 mm.**Option 3:** charge verticale max.: 160 kg.**Utilisation:**

Pour montage sur la surface polaire de l'engin de levage. Il est ainsi possible de lever des pièces de différents diamètres. Accessibilité optimisée pour différentes conditions de levage.

**Adapté(s) pour:**

Aimant de levage LM1 382020 réf. 300 et 600.

**Livraison:**

Avec vis de fixation et boulons de butée pour le transport vertical de charges.

**Remarque(s):****Activation de l'aimant de levage uniquement sur des surfaces magnétiques!**

La capacité de charge maximale varie en fonction de l'option.

## Description technique

Type de produit

Masse polaire

---

## Accessoires

AIMANT DE LEVAGE LM1 Charge max (plan) 300 kg

382020 300