



Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 400 mm, Hauteur / largeur tablette: 2281/1300mm



Données de commande

N° commande	990460 2281/1300
GTIN	4052941784798
Classe d'article	95S

Description

Exécution:

Rayonnage emboîtable à tablettes disponible en deux largeurs: 994 mm et 1282 mm. Complètement galvanisé avec 5 tablettes réglables au pas de 53 mm. Profilés et planchers soudés. Montage sans outil, aisément extensible. Les supports de rayonnage divisés permettent d'optimiser le transport.

Charge par travée: 1900 kg par travée.

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale 1300 mm + 44 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale 1300 mm + 13 mm

Remarque(s):

- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 595 mm.**
- **Livraison sans montage.**
- **Optimisés pour le transport - Expédition dans 2 colis postaux, pas d'envoi sur palettes.**

Matière: galvanisé

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150 kg

Hauteur: 2281 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur: 1344 mm
Largeur tablette dim. libres: 1282 mm
Charge admissible par tablette: 150 kg

Description technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Largeur tablette dim. libres	1282 mm
Hauteur	2281 mm
Charge admissible par tablette	150 kg
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1344 mm
Epaisseur de la tablette	40 mm
Réglage en hauteur au pas	53 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 400 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes