



Jeu de fraises rotatives 8 pièces, denture INOX – grossière, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 8



Données de commande

N° commande	547115 8
GTIN	4062406255060
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

La **géométrie novatrice des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Livraison:

1 de chaque 547250 réf. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Description technique

Degré de finesse de la denture	grossier
Abréviation denture	INOX
Type d'outils	Carbure

Ø queue	6 mm
Nombre de fraises rotatives	8
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise rotative Denture INOX – grossière Type D1009	547250 D1009
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type A0616	547250 A0616
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type G0820	547250 G0820
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type F1225	547250 F1225
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type A1225	547250 A1225
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type L1020	547250 L1020
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type C1225	547250 C1225
Fraise rotative Denture INOX – grossière Type A1020	547250 A1020