

BENNING**Testeurs de phases, Type: VT1****Données de commande**

N° commande	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Classe d'article	47A

Description**Exécution:**

Pour un contrôle de phase rapide et aisé sur des prises, boîtes de dérivation, interrupteurs et lampes. Détection de ruptures de câbles dans des câbles isolés.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Utilisation:

Contrôle de phase, vérification de la présence de ruptures sur des câbles isolés.

Norme:

DIN EN 61010-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Description technique

Plage de tension c.a.	200 - 1000 V
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Indice de protection IP	IP 40
Nombre de piles incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Matériau boîtier	Plastique ABS
Type de produit	Testeurs de phases

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3

081561 LR3