

**KERN****Balance à grue, type HCD, Plage de pesée maximale: 300kg****Données de commande**

N° commande	479434 300
GTIN	4045761214170
Classe d'article	47D

**Description****Exécution:**

Affichage à LED rétroéclairé pour une lecture aisée, même à grande distance. Fonction Data-Hold pour le maintien de la valeur affichée.

Grande mobilité grâce à la construction légère et stable. Autonomie de la batterie: env. 20 heures.

**Livraison:**

Avec radiotélécommande et 2 piles 081561 réf. LR3. Balance avec 4 piles 081561 LR6.

**Description technique**

Lecture	100 g
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Profondeur boîtier	79 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Largeur boîtier	194 mm

Erreur admissible à partir de la valeur maximale	0,2 %
Longueur totale	276 mm
Hauteur boîtier	97 mm
Poids net	1,1 kg
Plage de pesée maximale	300 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Affichage avec rétroéclairage	oui
Touche de maintien de valeur	oui
Autonomie des piles	20 h
Type de produit	Balances suspendues/à grue

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------